

Garant
Cono de sujeción hidráulica HT, HSK-A 100 corto, Ø de sujeción D1: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	307555 32
GTIN	4045197586988
Clase de artículo	31H

Descripción
Ejecución:

- **Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**

Ventaja:

- **Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.**
- **Propiedades amortiguadoras ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.**

Aplicación:

- **Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.**
- **Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.**

Suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, cono reductor n.º 302135 - 302187.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descripción técnica

Conos reductores adecuados	302180; 302175
Longitud útil L ₁	71 mm

Ø de sujeción D ₁	32 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	72 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-A 100 corto
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 20 mm	302175 20
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 25 mm	302180 25
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm	302175 6
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 12 mm	302180 12
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 14 mm	302175 14
Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 12 mm	302175 12
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 8 mm	302180 8
	302180 16

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 16 mm

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 18 mm

302175 18

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 18 mm

302180 18

Tubo refrigerante HSK Para HSK 32

309880 32

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 16 mm

302175 16

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 10 mm

302180 10

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 20 mm

302180 20

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 8 mm

302175 8

Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32

309890 32

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 6 mm

302180 6

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 25 mm

302175 25

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 14 mm

302180 14

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 10 mm

302175 10