

**Contraplato bruto para platos planos espirales, Ø exterior D: 120 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317000 120
GTIN	4019208002958
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Colado de forma limpia, sin mecanizar, arenado, medida excedente amplia.

Aplicación:

Fijación de **platos de torno con asiento cilíndrico de centrado según DIN 6350 a cabezales de husillo DIN 800**. El contraplato bruto ha de mecanizarse y adaptarse por las partes de la máquina y el plato.

Material:

Fundición gris

Idóneo para :

Platos de tres mordazas n.º 310100; 310500, platos de cuatro mordazas **n.º 312000; 312500** y platos de torno combinados **n.º 315630**.

adecuado para Ø de plato: 100 mm

Ø collar d₂: 80 mm

Ø de la perforación d₃: 25 mm

Altura h₁: 58 mm

Grosor de contraplato h₂: 20 mm

Descripción técnica

adecuado para Ø de plato	100 mm
Ø de la perforación d ₃	25 mm
Ø exterior D	120 mm
Ø collar d ₂	80 mm
Altura h ₁	58 mm
Grosor de contraplato h ₂	20 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno