

Garant**Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 0,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$.

Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,5 - 16 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 6
Tipo de construcción	estándar
Longitud de voladizo medida A	104 mm
Ø exterior D	57 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893-1

Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 6 mm	627481 6
---	----------