



## Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-A 100, Ø de sujeción D1: 32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	307525 32
GTIN	2050001653550
Clase de artículo	33W

### Descripción

#### Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

#### Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

#### Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

#### Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

### Descripción técnica

Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	32 mm
Longitud de voladizo medida A	110 mm

L <sub>3</sub>	60 mm
Conos reductores adecuados	302175; 302180; 302177; 302187
Rosca M	M16×1
Ø exterior D	67 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-A 100
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

## Accesorios

Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 32 mm	343720 32
Casquillo reductor ranuradocon refrigeración Ø de sujeción D1 16 mm	302175 16
Casquillo reductor ranuradocon refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm	302175 6
Casquillo reductor ranuradocon refrigeración Ø de sujeción D1 8 mm	302175 8
Casquillo reductor ranuradocon refrigeración Ø de sujeción D1 18 mm	302175 18
Casquillo reductor ranuradocon refrigeración Ø de sujeción D1 25 mm	302175 25

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 14 mm

302175 14

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 20 mm

302175 20

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 10 mm

302175 10

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 12 mm

302175 12