


**Contraplato de cono corto ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cono: 160/5 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317700 160/5
GTIN	4019208028484
Clase de artículo	33R

Descripción**Ejecución:**

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **ASA B 5.9 modelo D 1** (Camlock) y **DIN 55029**.

Material:

Fundición especial.

Ø cono d₂: 82,575 mm

Grosor B: 31 mm

Cantidad de pernos Camlock: 6

Descripción técnica

Tamaño del cono	5
Grosor B	31 mm
Cantidad de pernos Camlock	6

Ø cono d ₂	82,575 mm
Ø exterior d ₁	160 mm
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno