



Contraplato de cono corto ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cono: 200/5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	317700 200/5
GTIN	4019208028514
Clase de artículo	33R

Descripción
Ejecución:

Acabados por la parte de la máquina, refrentados por la parte del plato.

Aplicación:

Para el montaje posterior en platos de torno con asiento cilíndrico de centraje según DIN 6350 A. **Son preferibles platos de torno con cono corto incorporado, debido a que sobresalen poco.**

Para cabezales de husillo **ASA B 5.9 modelo D 1** (Camlock) y **DIN 55029**.

Material:

Fundición especial.

Ø cono d₂: 82,575 mm

Grosor B: 31 mm

Cantidad de pernos Camlock: 6

Descripción técnica

Cantidad de pernos Camlock	6
Ø exterior d ₁	200 mm
Grosor B	31 mm

Ø cono d ₂	82,575 mm
Tamaño del cono	5
Tipo de producto	Accesorios para plato de torno