



Pinzas para barras, Ø del mango d1: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	319705 25
GTIN	4045197673251
Clase de artículo	32B

Descripción

Ejecución:

- Carcasa anodizada de aluminio de alta resistencia con cuerpos rodantes revestidos con polvo de diamante.
- Regulable con progresión continua de 1 a 70 mm.
- Adecuado para material redondo, hexagonal y cuadrado.
- Asistencia de ajuste integrada mediante escalas.
- Asiento cilíndrico universal.

Ventaja:

Ajuste rápido al diámetro del material.

Aplicación:

Adecuado para revólveres de discos y de estrella.

Suministro:

Garras para barras con cuerpos rodantes, garras de recambio y llaves para tornillos de hexágono interior incluidas para recambio.

Nota:

Para adaptador VDI adecuado en lista de piezas de repuesto, véase n.º 319707 tam. 20 / 30.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	25 mm
Longitud	55 mm
Anchura	75 mm
Altura	42 mm
Tipo de producto	Pinzas para barras

Accesorios

Adaptador de pinzas para barras Ø del mango d1 20 mm	319707 20
Adaptador de pinzas para barras Ø del mango d1 30 mm	319707 30