



## Soporte para pinzas portapiezas OZ Forma E3, VDI 40, Tipo: 1,5-25



### Datos de pedido

Número de pedido	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 40

Pinzas portapiezas adecuadas: 462 E

Gama de sujeción  $d_2$ : 2 - 25 mm

Ø collar  $d_6$ : 83 mm

$l_9$ : 75 mm

### Descripción técnica

$l_8$	59 mm
Gama de sujeción $d_2$	2 - 25 mm
Pinzas portapiezas adecuadas	462 E
$l_3$	22 mm
Ø collar $d_6$	83 mm
Ø exterior $d_{10}$	60 mm
$l_9$	75 mm

Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	Portaherramientas VDI