



Lijadora angular compacta, Tipo: 722177



Datos de pedido

Número de pedido	077111 722177
GTIN	4014586875316
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- **Motor robusto y potente para el uso diario.**
- **Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.**
- **Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).**
- **Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.**

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Quality Dress: WSG 11-125

Consumo de potencia: 1100 W

Velocidad de giro máxima: 11 000 min⁻¹

Ø máximo de muela: 125 mm

Profundidad de corte máxima: 33 mm

Peso: 2,2 kg

Descripción técnica

Peso	2,2 kg
------	--------

Bloqueo contra reenganque	sí
Quality Dress	WSG 11-125
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Conexión de hombre muerto	no
Profundidad de corte máxima	33 mm
Consumo de potencia	1100 W
Velocidad de giro máxima	11 000 min ⁻¹
Ø máximo de muela	125 mm
Particularidad	Forma constructiva corta
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares