



Soldador universal, Potencia de calefacción: 300W



Datos de pedido

Número de pedido	082100 300
GTIN	4003008025736
Clase de artículo	04C

Descripción

Ejecución:

Soldador universal industrial de larga vida útil con **cabezales de soldadura duraderos Ersadur** (vida útil 30 veces superior a la de los cabezales de soldadura convencionales de cobre). **Tiempo de calentamiento 3 min** (tam. 300 aprox. 5 min). Cable de alimentación 1,5 m cable de goma (PVC con tam. 30). **Con soporte** (no el tam. 30). El soldador más potente con cabezal de soldadura resistente a la formación de cascarilla (ningún cabezal Ersadur). Gracias a su alta potencia particularmente apto para el tratamiento de chapa, soldaduras en rieles de cobre, calentamiento de hierros para marcar, así como para la calderería y la construcción de carrocerías.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Anchura de la punta de soldadura: 25 mm

Potencia de calefacción: 300 W

Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos: 470 °C

Peso sin cable de alimentación: 870 g

Descripción técnica

Peso sin cable de alimentación	870 g
Potencia de calefacción	300 W
Anchura de la punta de soldadura	25 mm
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos	470 °C

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
Alambre de aportación Sn60Pb40, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082360 1
Alambre de aportación Sn60Pb40, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082360 1,5
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 302MZ	082400 302MZ
Radiador /230 300	E030100
	0302MZ/SB
Soporte de almacenamiento	0A17