



## Taladradora manual de una velocidad, Tipo: HDE13RQX



### Datos de pedido

Número de pedido	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Clase de artículo	03M

### Descripción

#### Ejecución:

#### Taladradora manual Milwaukee –

- Taladradora de 13 mm, con par de apriete de 94 Nm.
- Sistema electrónico con control de la velocidad.
- Sistema FIXTEC para cambiar de broca con rapidez.
- Caja de engranajes metálica resistente, completamente aislada.
- Sistema de cambio rápido por cable QUIK-LOK.

#### Ventaja:

Cable QUIK-LOK.

#### Suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5-13 mm, empuñadura adicional, cable QUIK-LOK (4 m), caja HD.

### Descripción técnica

Peso	2 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm

Quality Dress	HDE13RQX
Consumo de potencia	950 W
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Giro a derecha / izquierda	sí
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Intervalo de revoluciones	0 - 850 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Taladradora