



Taladradora de corona hueca, Tipo: 727041



Datos de pedido

Número de pedido	076520 727041
GTIN	4014586872834
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.**
- **Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.**
- **Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.**
- **Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).**
- **Construcción de peso optimizado.**

Taladradora ligera de corona hueca con manejo sumamente sencillo para un taladrado eficiente en el taller y en la obra.

Taladradoras magnéticas de corona hueca de dos marchas

- **Rueda de avance de cambio lateral.**
- **Elevada fuerza de sujeción magnética.**
- **Regulación en cinco pasos de la velocidad de giro y memoria de velocidad.**

Modelo de texto publicitario:

Taladradora ligera de corona hueca con manejo sumamente sencillo para un taladrado eficiente en el taller y en la obra.

Suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.

Descripción técnica

Intervalo de velocidades 1.ª marcha	130 - 260 min ⁻¹
Longitud pie magnético	195 mm
Anchura	198 mm
Portaherramientas forma	QuickIN
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Anchura pie magnético	90 mm
Peso	13,2 kg
Longitud	311 mm
Ø máximo de avellanado	31 mm
Carrera de trabajo	145 mm
Ø máximo de escariado	16 mm
Quality Dress	KBM50Q
Consumo de potencia	1200 W
Tensión de red	230 V
Altura	730 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	260 - 520 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	12 - 50 mm
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M16 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35

Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43