

AEG

Taladradora de impacto, Tipo: SB2E850R



Datos de pedido

Número de pedido	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Taladradora percutora de alto rendimiento con

- **giro a derecha/izquierda.**
- **Acoplamiento de seguridad.**
- **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.**
- **Engranaje planetario de 2 marchas para un par elevado y la adaptación óptima al material.**

Taladradora percutora compacta y potente de 850 W.

Ventaja:

Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.

Suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad de taladrado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará portabrocas adecuados en el grupo 34.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3200 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	13,7 m/s ²
Consumo de potencia	850 W
Quality Dress	SB2E850R
Peso	2,8 kg
Par máximo	56 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1000 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	20 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Taladradora de impacto