

EWS
Soporte para cono portafresas axial VARIA, V5, Ø de mandril d1: 16 mm

Datos de pedido

Número de pedido	319841 16
GTIN	2050001077998
Clase de artículo	33E

Descripción
Ventaja:

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

Aplicación:

Con muelle de ajuste. Para fresar con ranuras longitudinales y transversales.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V3, V4 y V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Refrigeración interior a petición.

Longitud cono portafresas L₄: 19 mm

Anchura collar L₅: 6 mm

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	16 mm
Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Anchura collar L ₅	6 mm

Adaptador	V5
Tipo de producto	Cono portafresas