

**Soporte base axial estático VARIA, VDI / VARIA: 25/V3****Datos de pedido**

Número de pedido	319852 25/V3
GTIN	
Clase de artículo	33E

Descripción**Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Idóneo para :

Insertos VARIA n.º 319801 – 319838, 319872 – 319874.

Ø exterior D: 58 mm

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

Código de colores mango VDI: VDI 25

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 25
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	58 mm
Tamaño VDI	25
Tamaño VARIA	V3
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

