

ALZMETALL
 we drive productivity

Taladradora de mesa ALZTRONIC, Ø de perforación máxima en acero: 9 mm

Datos de pedido

Número de pedido	076560 9
GTIN	
Clase de artículo	03P

Descripción
Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa.

- **Motor de corriente alterna de 230 V, 50 Hz.**
- **Indicador digital del número de revoluciones.**
- **Ajuste gradual del número de revoluciones.**
- **Giro a la derecha / izquierda.**
- **Protección de husillo abatible con fusible eléctrico.**
- **Seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.**
- **Garantía de 24 meses, 10 años de garantía de piezas de recambio.**
- **Sin portabrocas.**

Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Nota:

Otras taladradoras de mesa a petición.

Quality Dress: ALZTRONIC 9

Consumo de potencia: 540 W

Velocidad de giro máxima: 390 - 6500 min⁻¹

Portaherramientas: B16

Ø máximo de taladrado de roscas en acero: M8

Carrera de husillo: 40 mm

Descripción técnica

Placa base de la máquina, altura del apoyo útil	240 mm
Peso	64 kg
Velocidad de giro máxima	390 - 6500 min ⁻¹
Portaherramientas	B16
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M8
Quality Dress	ALZTRONIC 9
Alcance del brazo	200 mm
Regulación de la altura cabeza de broca	Volante
Distancia husillo-placa base mínima	110 mm
Distancia husillo-placa base máxima	250 mm
Ø de perforación máxima en acero	9 mm
Carrera de husillo	40 mm
Ø de columna	50 mm
Avance	manual
Consumo de potencia	540 W
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Número de ranuras en T	2
Distancia de ranura en T	80 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Taladradora