

**EWS****Soporte base axial estático VARIA, VDI / VARIA: 40/V4****Datos de pedido**

Número de pedido	319852 40/V4
GTIN	4045197317865
Clase de artículo	33E

**Descripción****Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Idóneo para :**

Insertos VARIA n.º 319801 – 319838, 319872 – 319874.

Ø exterior D: 83 mm

Longitud de voladizo medida A: 67 mm

Código de colores mango VDI: VDI 40

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	67 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tamaño VARIA	V4
Ø exterior D	83 mm
Tamaño VDI	40
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

