



Taladradora de corona hueca, Tipo: 727040



Datos de pedido

Número de pedido	076520 727040
GTIN	4014586872995
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.
- Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.
- Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
- Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).
- Construcción de peso optimizado.

Taladradoras magnéticas de corona hueca de dos marchas

- Rueda de avance de cambio lateral.
- Elevada fuerza de sujeción magnética.
- Regulación en cinco pasos de la velocidad de giro y memoria de velocidad.

Taladradora de corona hueca universal para realizar un trabajo flexible en el taller y en la obra. Con **mango MK3** como portaherramientas universal.

Suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.

Descripción técnica

Carrera de trabajo	145 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	23 mm
Peso	13,9 kg
Altura	730 mm
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	12 - 50 mm
Quality Dress	KBM50U
Anchura pie magnético	90 mm
Consumo de potencia	1200 W
Anchura	198 mm
Portaherramientas forma	QuickIN / MK3
Ø máximo de escariado	23 mm
Longitud	311 mm
Longitud pie magnético	195 mm
Ø máximo de avellanado	50 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	260 - 520 min ⁻¹
Tensión de red	230 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	130 - 260 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M16 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16