



## Portacuchillas de retorno de cambio rápido sin cuchilla, Tipo: AFG



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 318700 AFG    |
| GTIN              | 4045197316325 |
| Clase de artículo | 36A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Portacuchillas de retorno de cambio rápido para rosca exterior.

#### Ventaja:

Lo que resulta especialmente ventajoso de este soporte es que la cuchilla de roscar se puede levantar rápidamente mediante un excéntrico cuando se ha alcanzado el fin de rosca. La profundidad del soporte para el próximo paso de la cuchilla de roscar se puede efectuar durante el retorno. La cuchilla de roscar se puede orientar de acuerdo con el ángulo de paso de la rosca a conformar.

#### Aplicación:

Con portacuchillas de roscar para medidor de roscas Komet.

Adecuado para 318000: A

Longitud: 150 mm

### Descripción técnica

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Longitud             | 150 mm |
| Adecuado para 318000 | A      |
| Tipo                 | AFG    |

