

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar, PSC 50, Ø de sujeción D1: 16mm**Datos de pedido**

Número de pedido	318887 16
GTIN	2050001714695
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

L ₁	48 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	PSC 50
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

