

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar, PSC 40, Ø de sujeción D1: 8mm**Datos de pedido**

Número de pedido	318886 8
GTIN	2050001714602
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para alojar barras de mandrinar.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

L ₁	43 mm
Ø de sujeción D ₁	8 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø exterior D	34 mm
Adaptador	PSC 40
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

