


SWISS TOOLS

**Soporte para barras de mandrinar, HSK-T 40, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318829 16
GTIN	2050001714305
Clase de artículo	36D

**Descripción****Aplicación:**

Para alojar barras de mandrinar.  
Para el uso en centros de torneado / fresado.

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	50 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	HSK-T 40
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano