

SWISS TOOLS

Soporte para herramientas axial, triple, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	318872 25
GTIN	2050001673435
Clase de artículo	36D

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

para cuadrado soporte	25 mm
Longitud de sujeción L ₁	102 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
B	40 mm
Ø exterior D	102 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas

