

SWISS TOOLS

**Soporte para barras de mandrinar, PSC 40, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318886 16
GTIN	2050001714633
Clase de artículo	36D

**Descripción****Aplicación:**

Para el uso en centros de torneado / fresado.  
Para alojar barras de mandrinar.

**Nota:**

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	PSC 40
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

