

SWISS TOOLS

Soporte para herramientas diagonal 45°, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	318880 20
GTIN	
Clase de artículo	36D

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 100 mm

B: 30 mm

Ø exterior D: 80 mm

Desplazamiento central punta f: 15 mm

Descripción técnica

para cuadrado soporte	20 mm
Desplazamiento central punta f	15 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
B	30 mm
Ø exterior D	80 mm

Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portaherramientas