

ALZMETALL
we drive productivity**Taladradora de mesa ALZTRONIC, Ø de perforación máxima en acero: 12 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	076560 12
GTIN	2050001755360
Clase de artículo	03P

Descripción**Ejecución:**

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa.

- **Motor de corriente alterna de 230 V, 50 Hz.**
- **Indicador digital del número de revoluciones.**
- **Ajuste gradual del número de revoluciones.**
- **Giro a la derecha / izquierda.**
- **Protección de husillo abatible con fusible eléctrico.**
- **Seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.**
- **Garantía de 24 meses, 10 años de garantía de piezas de recambio.**
- **Sin portabrocas.**

Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Nota:

Otras taladradoras de mesa a petición.

Quality Dress: ALZTRONIC 12

Consumo de potencia: 540 W

Velocidad de giro máxima: 250 - 5000 min⁻¹

Portaherramientas: B16

Ø máximo de taladrado de roscas en acero: M10

Carrera de husillo: 40 mm

Descripción técnica

Alcance del brazo	200 mm
Distancia husillo-placa base mínima	110 mm
Quality Dress	ALZTRONIC 12
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M10
Ø de columna	50 mm
Consumo de potencia	540 W
Ø de perforación máxima en acero	12 mm
Peso	64 kg
Portaherramientas	B16
Velocidad de giro máxima	250 - 5000 min ⁻¹
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil	240 mm
Avance	manual
Regulación de la altura cabeza de broca	Volante
Carrera de husillo	40 mm
Distancia husillo-placa base máxima	250 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Número de ranuras en T	2
Distancia de ranura en T	80 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Taladradora