

SWISS TOOLS

## Soporte para herramientas diagonal 45°, derecha, PSC 63, para cuadrado soporte: 25 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	318880 25
GTIN	2050001672858
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

#### Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

#### Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 110 mm

B: 40 mm

Ø exterior D: 102 mm

Desplazamiento central punta f: 15 mm

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	110 mm
para cuadrado soporte	25 mm
B	40 mm
Desplazamiento central punta f	15 mm
Ø exterior D	102 mm

Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas