

AEG

Taladradora de impacto, Tipo: SB2E1100RV



Datos de pedido

Número de pedido	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Taladradora percutora de alto rendimiento con

- **giro a derecha/izquierda.**
- **Acoplamiento de seguridad.**
- **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC.**
- **Engranaje planetario de 2 marchas para un par elevado y la adaptación óptima al material.**

Taladradora percutora compacta y potente de 1100 W con sistema antivibración (AVS).

Ventaja:

Sistema antivibración.

Suministro:

Incl. portabrocas metálico de sujeción rápida de 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad de taladrado, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará portabrocas adecuados en el grupo 34.

Descripción técnica

Par máximo	60 Nm
Vibraciones máximas según EN	13,7 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	22 mm
Quality Dress	SB2E1100RV
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3200 min ⁻¹
Peso	2,9 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Consumo de potencia	1100 W
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1000 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Taladradora de impacto