

mato

Bomba de grasa de palanca manual, 400 g



Datos de pedido

Número de pedido	083571
GTIN	4016553061340
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Versión industrial de alta calidad (queda excluida la lubricación aparente), con fijación de biela sin escalonamiento. Llenado con grasa suelta (contenido 500 cm³) o con cartuchos (contenido: 400 g).

Norma:

DIN 1283

Suministro:

Incluye tubo flexible blindado y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Descripción técnica

Presión de prueba	800 bar
Presión de trabajo	400 bar
Rosca de conexión tubo flexible	R1/8 pul
Contenido	400 g
Atributo del nombre de producto	400 g
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo PLUS	083590 PLUS
Tubo flexible blindado con acoplamiento deslizante Rosca de conexión 1/8	083588 1/8
Cartucho de grasa universal paraBombas de engrasar estándar Tipo UNI	083590 UNI
Tubo de boquilla con boquilla universal Rosca de conexión 1/8	083583 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083589 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazassafeLOCK Rosca de conexión 1/8	083596 1/8
Tubo flexible blindado con boquilla de agarre hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083586 1/8
Tubo de boquilla con boquilla en punta Rosca de conexión 1/8	083584 1/8