



Martillo perforador de batería Sin batería, cargador y maletín, Tipo: M12CH4



Datos de pedido

Número de pedido	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Asiento para brocas SDS-Plus.**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

Martillo perforador de iones de Li Red de 12 V / 4,0 Ah con motor POWERSTATE EC sin escobillas, optimizado para perforaciones de Ø 4 – 10 mm en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink Plus – Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.

Ventaja:

Motor POWERSTATE™ sin escobillas.

Suministro:

Versión cero sin batería, cargador ni maletín.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	4,4 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Número máximo de golpes	6575 min ⁻¹
Energía de percusión	1,1 J
Ø máximo de taladrado espiral en madera	13 mm
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Quality Dress	M12CH-0
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Peso	1,9 kg
Tensión de batería	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Intervalo de revoluciones	0 - 900 min ⁻¹
Mango	SDS Plus
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C