



Aparato roscador para insertos de cambio rápido, Tipo: M3-12



Datos de pedido

Número de pedido	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Clase de artículo	35D

Descripción

Ejecución:

- Para máquinas con un solo sentido de giro.
- El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
- Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
- El avance automático garantiza una rosca calibrada.
- Retorno rápido automático 1,6: 1.
- Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
- Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.
- Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

Aplicación:

- Asiento en un husillo rotatorio.
- Corte de roscas exactamente calibradas.
- Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.

Suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 335420 – 335640.

Dispositivo de sujeción de repuesto n.º 333630 (ver lista de piezas de repuesto).

Nota:

Vástagos cónicos adecuados n.º 342500; 342600.

Descripción técnica

Longitud total	176 mm
Ø intervalo de la 2. ^a pinza portapiezas	6,5 - 10 mm
Ø intervalo de la 1. ^a pinza portapiezas	3,5 - 6,5 mm
Peso	1,7 kg
Longitud de carrera óptima	15 mm
Alojamiento de mango cónico DIN 238	B 16
Ø de carcasa	70 mm
intervalo de corte	M3-12
Numero máximo de revoluciones en avance	1100 min ⁻¹
Tipo de producto	Aparato roscador

Accesorios

Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 4/16	342600 4/16
Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 2/16	342600 2/16
Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 2/16	342500 2/16
Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 3/16	342600 3/16
Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 3/16	342500 3/16

Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 1/16

342500 1/16

Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 4/16

342500 4/16

Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 1/16

342600 1/16