



## Aparato roscador para insertos de cambio rápido, Tipo: M5-20



### Datos de pedido

Número de pedido	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Clase de artículo	35D

### Descripción

#### Ejecución:

- Para máquinas con un solo sentido de giro.
- El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
- Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
- El avance automático garantiza una rosca calibrada.
- Retorno rápido automático 1,6: 1.
- Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
- Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.
- Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

#### Aplicación:

- Asiento en un husillo rotatorio.
- Corte de roscas exactamente calibradas.
- Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.

#### Suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

**Partes opcionales:**

Insertos de cambio rápido n.º 335420 – 335640.

Dispositivo de sujeción de repuesto n.º 333630 (ver lista de piezas de repuesto).

**Nota:**

Vástagos cónicos adecuados n.º 342500; 342600.

## Descripción técnica

Ø intervalo de la 2. <sup>a</sup> pinza portapiezas	10 - 16 mm
Longitud de carrera óptima	22 mm
Longitud total	244 mm
Numero máximo de revoluciones en avance	750 min <sup>-1</sup>
Alojamiento de mango cónico DIN 238	B 22
Ø de carcasa	85 mm
Peso	3,7 kg
intervalo de corte	M5-20
Ø intervalo de la 1. <sup>a</sup> pinza portapiezas	4,5 - 10 mm
Tipo de producto	Aparato roscador

## Accesorios

Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 5/22	342600 5/22
Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 4/22	342600 4/22
Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 3/22	342500 3/22
Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 2/22	342600 2/22
Mango insertable de CM versión de precisión CM / cono de portabrocas 3/22	342600 3/22

Mango insertable con vástago Cono Morse CM / cono de portabrocas 2/22

---

342500 2/22