



Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319010 50
GTIN	4045197373663
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descripción técnica

b ₂	50 mm
h ₁	32 mm

h_2	41 mm
h_5	35 mm
h_6	60 mm
l_2	55 mm
l_1	30 mm
Ø del mango d_1	50 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
b_1	100 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI