


SWISS TOOLS

Soporte de tronzado radial, PSC 50, para Altura de lama H: 26 mm



Datos de pedido

Número de pedido	318899 26
GTIN	2050001714718
Clase de artículo	36D

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para alojar lamas de tronzado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.
Norma asiento: ISO 26623-2
Arbor standard: ISO 26623-2
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
Norme de porte-outils: ISO 26623-2
Befogó szabvány: ISO 26623-2
Norma attacco: ISO 26623-2
Longitud de voladizo medida A: 58 mm
L₁: 53 mm
Ø exterior D: 80 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	58 mm
L ₁	53 mm

para Altura de lama H	26 mm
Ø exterior D	80 mm
Adaptador	PSC 50
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí