



Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319050 20
GTIN	4045197191014
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Descripción técnica

b ₁	55 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20

b_2	30 mm
l_1	16 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
Ø del mango d_1	20 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI