

Garant**Aparato roscador, Tipo: 20/3****Datos de pedido**

Número de pedido	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

- **Con mecanismo inversor incorporado para retorno automático. Una vez alcanzada la profundidad de rosca, el aparato cambia automáticamente el sentido de marcha mediante elevación del husillo de la máquina (sistema de esfera de bajo desgaste).**
- **Retorno acelerado (factor aprox. $1,8 \times n_{\text{máx}}$).**
- **Compensación de longitud sobre tracción.**
- **Con brazo de tope como protección contra torsión.**
- **Sin mantenimiento**
- **Utilizables para roscas a la derecha y a la izquierda.**
- **Con sistema de cambio rápido.**

Aplicación:

Para el roscado mecánico con taladradoras con avance manual y sin inversión de giro del husillo. Para roscar agujeros pasantes (con insertos n.º 335430) o agujeros ciegos (con insertos n.º 335620).

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver: n.º 335420; 335430 (**sin** acoplamiento a fricción de seguridad), n.º 335610; 335620 (**con** acoplamiento a fricción de seguridad).

Descripción técnica

Ø D ₁	31 mm
Numero máximo de revoluciones en avance	500 min ⁻¹
Longitud a partir del husillo de máquina	170 mm
Cono Morse CM	3
L ₁	86 mm
Compensación de longitud sobre tracción	16,5 mm
Recorrido de desbloqueo B	8 mm
intervalo de corte	M8 – M20
Ø exterior D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Tipo de producto	Aparato roscador

Accesorios

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335620 16
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335620 8
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335620 6
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335430 7
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335620 12
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335430 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335620 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335430 16
	335430 11

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335430 9

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335620 7

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm

335430 8

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335620 11

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335430 10

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335430 6

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm

335430 12

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm

335620 14

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335620 9