

Garant**Mandrino de cambio rápido con rosca, PSC 63, Gama de corte de roscas: M6-20****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 334660 M6-20 |
| GTIN | 4045197546838 |
| Clase de artículo | 31M |

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
 - **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**
- Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.**

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Norma asiento: ISO 26623-2

Compensación de longitud compresión: 10 mm

Compensación de longitud tracción: 10 mm

Ø exterior D: 60 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Longitud de voladizo medida A: 97 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ø interior D ₁ | 31 mm |
| Ø exterior D | 60 mm |
| Compensación de longitud compresión | 10 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 97 mm |
| Compensación de longitud tracción | 10 mm |
| Gama de corte de roscas | M6 - M20 |
| Adaptador | PSC 63 |
| Norma asiento | ISO 26623-2 |
| Tipo de producto | Mandrilos para tallar roscas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm | 335647 11 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm | 335647 16 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm | 335430 12 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm | 335620 11 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm | 335620 16 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm | 335620 9 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm | 335620 6 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm | 335430 14 |

| | |
|---|-----------|
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm | 335647 8 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm | 335430 11 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm | 335430 16 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm | 335647 7 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm | 335620 14 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm | 335647 9 |
| Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 9 piezas | 335470 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm | 335620 12 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm | 335620 8 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm | 335430 8 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm | 335647 6 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm | 335647 14 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm | 335647 12 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm | 335620 7 |
| Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm | 335647 10 |
| Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm | 335620 10 |
| Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm | 335430 6 |
| | 335430 10 |

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335430 9

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335430 7