


**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 40 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	319060 40
GTIN	4045197223951
Clase de artículo	32V

**Descripción**
**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Descripción técnica**

b <sub>1</sub>	85 mm
----------------	-------

$h_2$	34 mm
$h_6$	42,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
$h_1$	25 mm
Ø del mango $d_1$	40 mm
$h_5$	48 mm
$l_1$	22 mm
$l_2$	44 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

## Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------