


Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 16 mm

Datos de pedido

Número de pedido	319100 16
GTIN	4045197373717
Clase de artículo	32V

Descripción
Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Anchura del mango b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	16 mm
h ₆	22 mm

Anchura del mango b_3	13 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------