

HOLEX**Mandrino de cambio rápido con rosca, Ø mango 25 mm, Gama de corte de roscas: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Mango cilíndrico según DIN 1835 – forma B y E.

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 7,5 mm

Compensación de longitud tracción: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D₁: 19 mm

Longitud de voladizo medida A: 41 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	41 mm
Ø exterior D	38 mm
Gama de corte de roscas	M3 – M12
Compensación de longitud compresión	7,5 mm
Compensación de longitud tracción	7,5 mm
Ø interior D ₁	19 mm
Adaptador	Ø mango 25 mm
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

Accesorios

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335420 11
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335610 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335645 8
Juego de insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, de 8 piezas	335650
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335420 9
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335610 6
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335420 8
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm	335645 3,5
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335610 10
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335610 11
	335645 9

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm

335420 3,5

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335420 10

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335645 7

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm

335610 3,5

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm

335610 4,5

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335420 7

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm

335610 8

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335645 6

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335420 6

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm

335645 4,5

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335610 7

Prolongación de base con acoplamiento a fricción
seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335645 10

Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a
fricción de seguridad, de 8 piezas

335460

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de
seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm

335420 4,5