



Portaherramientas forma C1 axial, derecha, Ø del mango d1: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319100 50
GTIN	4045197373724
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Anchura del mango b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Descripción técnica

Anchura del mango b_3	26 mm
l_1	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
Ø del mango d ₁	50 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------