



## Mandrino de cambio rápido con rosca, CM3, Gama de corte de roscas: M3-12



### Datos de pedido

Número de pedido	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Clase de artículo	32P

### Descripción

#### Ejecución:

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Cono Morse DIN 228 B.

#### Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

#### Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

#### Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 7,5 mm

Compensación de longitud tracción: 7,5 mm

Ø exterior D: 38 mm

Ø interior D<sub>1</sub>: 19 mm

Longitud de voladizo medida A: 46 mm

### Descripción técnica

Ø exterior D	38 mm
Compensación de longitud tracción	7,5 mm

Longitud de voladizo medida A	46 mm
Gama de corte de roscas	M3 – M12
Ø interior D <sub>1</sub>	19 mm
Compensación de longitud compresión	7,5 mm
Adaptador	CM3
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

## Accesorios

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335610 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm	335645 4,5
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335420 11
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm	335610 3,5
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335420 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335420 7
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335610 10
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335610 11
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm	335645 3,5
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm	335610 4,5
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335645 9
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335610 7

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335645 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335420 6
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335645 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335420 8
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335610 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 3,5 mm	335420 3,5
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 4,5 mm	335420 4,5
Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 8 piezas	335460
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335420 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335645 7
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335610 6
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335645 6