

## Garant

**Portaherramientas eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 20 mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	319051 20
GTIN	4045197523648
Clase de artículo	31V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**GARANT eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 20
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Ø del mango $d_1$	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
$h_2$	22 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI