



Mandrino de cambio rápido con rosca, Ø mango 25 mm, Gama de corte de roscas: M6-20



Datos de pedido

Número de pedido	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Mango cilíndrico según DIN 1835 – forma B y E.

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 12,5 mm

Compensación de longitud tracción: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D_i: 31 mm

Longitud de voladizo medida A: 64 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	64 mm
Ø interior D ₁	31 mm
Compensación de longitud compresión	12,5 mm
Ø exterior D	55 mm
Compensación de longitud tracción	12,5 mm
Gama de corte de roscas	M6 - M20
Adaptador	Ø mango 25 mm
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

Accesorios

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335647 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335430 8
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335620 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335620 6
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335647 12
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335647 9
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335620 7
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335430 14
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335620 12
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335620 9
	335620 8

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm

335620 16

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm

335647 14

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335430 11

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335620 11

Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 9 piezas

335470

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335430 10

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm

335647 11

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335430 7

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335647 6

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm

335647 16

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm

335430 16

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm

335647 7

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm

335430 6

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm

335430 9

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm

335647 8

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm

335620 10

335430 12

Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm
