

**Mandrino de cambio rápido con rosca, CM3, Gama de corte de roscas: M6-20****Datos de pedido**

Número de pedido	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

- **Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.**
- **Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.**

Cono Morse DIN 228 B.

Aplicación:

- **Fabricación de roscas calibradas.**
- **Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.**
- **Para máquinas CN y centros de mecanizado.**

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420 – 335660.

Nota:

- **Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 – M33 suministrables a petición.**
- **Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.**

Compensación de longitud compresión: 12,5 mm

Compensación de longitud tracción: 12,5 mm

Ø exterior D: 55 mm

Ø interior D₁: 31 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Descripción técnica

Gama de corte de roscas	M6 - M20
-------------------------	----------

Ø exterior D	55 mm
Ø interior D ₁	31 mm
Compensación de longitud compresión	12,5 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Compensación de longitud tracción	12,5 mm
Adaptador	CM3
Tipo de producto	Mandrilos para tallar roscas

Accesorios

Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335620 10
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335430 10
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335620 9
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335647 16
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335430 6
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335647 9
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335620 16
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335620 8
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335647 6
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335620 11
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335620 12

Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335647 7
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 10 mm	335647 10
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335647 11
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335620 7
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 9 mm	335430 9
Juego de insertos de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, de 9 piezas	335470
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335647 12
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 16 mm	335430 16
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 6 mm	335620 6
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 12 mm	335430 12
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 7 mm	335430 7
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335647 8
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 8 mm	335430 8
Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335620 14
Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335647 14
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 14 mm	335430 14
Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad Ø de mango de macho para roscar 11 mm	335430 11