

Garant

Portaherramientas Eco forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	319051 25
GTIN	4045197528384
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descripción técnica

b ₁	55 mm
l ₂	30 mm
h ₅	30 mm
h ₆	25 mm

Hoja de datos

h_1	16 mm
h_2	22 mm
Código de colores mango VDI	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Ø del mango d_1	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI