



## Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 16 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319000 16
GTIN	4045197373632
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 42 mm

$b_2$ : 25 mm

$h_5$ : 20 mm

$h_6$ : 22 mm

### Descripción técnica

$b_2$	25 mm
$h_6$	22 mm

$h_1$	12 mm
Ø del mango $d_1$	16 mm
$b_1$	42 mm
$l_1$	13 mm
$h_5$	20 mm
$h_2$	17 mm
$l_2$	24 mm
Código de colores mango VDI	VDI 16
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

---

## Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------