


**Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 16 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	319010 16
GTIN	4045197373656
Clase de artículo	32V

**Descripción**
**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 42 mm

b<sub>2</sub>: 25 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

h<sub>6</sub>: 22 mm

**Descripción técnica**

Código de colores mango VDI	VDI 16
b <sub>1</sub>	42 mm

$l_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
$h_2$	17 mm
Ø del mango $d_1$	16 mm
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
$l_1$	13 mm
$b_2$	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI