



## Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 20 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319010 20
GTIN	4045197223906
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Descripción técnica

b <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

b <sub>1</sub>	55 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	20 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
l <sub>1</sub>	16 mm
l <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI