



Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	319000 50
GTIN	
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	50 mm
h ₁	32 mm
l ₁	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₂	41 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------